

# 簡易型 温湿度記録計 (HACCP 準拠)

## マグネット壁掛タイプ



**冷凍・冷蔵庫 使用可**

温度計測範囲 約-20 ~ 60°C

**異常値アラーム機能搭載**

あらかじめ設定していた数値よりも  
異常値を検知した場合  
アラームと画面表示でお知らせ

**マグネット壁掛式**

コンパクト設計で場所をとりません  
幅13x高13x奥行2.4 (cm)  
アルカリ乾電池 単4型 3本

## ワイヤレスタイプ(最大8地点)



[液晶本体]

使用電源: AC100V

本体寸法: 11.5 (W) × 8.2 (H) × 4.0 (D) cm



[温湿度計]

使用電源: アルカリ乾電池 単3型 2本

本体寸法: 4.0 (W) × 12.0 (H) × 1.8 (D) cm

最大 100m (遮断物無し)

簡易防水

自動記録

-40 ~ 60 度

コンパクト設計

## 最大8台まで増設可能



- 液晶本体...1台
- 温湿度計...4台 (1番~4番...設定済)
- USBケーブル(PC接続用)
- PC専用ソフト(CD)
- ACアダプター

※赤枠内 追加パッケージ接続時  
温湿度計5~8番の値が点滅表示されます。  
(基本パッケージのみでは未表示)



- 液晶本体...1台
- 温湿度計...4台 (5番~8番...設定済)
- ACアダプター


※赤枠内 基本パッケージと連動時  
温湿度計1番の値が表示されます。  
(故障ではありません)

全タイプ パソコンにCSV取込可

# HACCP要件 記録保存機能有




| time           | temperature | humidity |  |  |
|----------------|-------------|----------|--|--|
| 2021/12/4 0:00 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:03 | 24.5        | 30.1     |  |  |
| 2021/12/4 0:06 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:09 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:12 | 24.5        | 30.1     |  |  |
| 2021/12/4 0:15 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:18 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:21 | 24.5        | 30.1     |  |  |
| 2021/12/4 0:24 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:27 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:30 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:33 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:36 | 24.5        | 29.9     |  |  |
| 2021/12/4 0:39 | 24.5        | 29.9     |  |  |
| 2021/12/4 0:42 | 24.5        | 30.1     |  |  |
| 2021/12/4 0:45 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:48 | 24.5        | 29.9     |  |  |
| 2021/12/4 0:51 | 24.5        | 30.1     |  |  |
| 2021/12/4 0:54 | 24.5        | 30       |  |  |
| 2021/12/4 0:57 | 24.5        | 30       |  |  |



microSDカードにデータ記録  
(5分単位で自動保存)  
本体とPCをUSB接続することで  
CSV方式での出力も可能

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 型番     | UNI-MATRIX TH-01     |
| 本体寸法   | 幅13×高さ13×奥行2.35 (cm) |
| 本体重量   | 約200g                |
| 使用温度範囲 | -20～60℃              |
| 温度計測精度 | ±0.3℃(25℃)           |
| 機能     | データ自動記録 (microSD付)   |
|        | 異常値アラーム機能            |
| 使用電源   | アルカリ乾電池 単4型×3本 (別売)  |



PC専用ソフト使用  
USB接続で表示だけでなく  
保存データをCSV方式での出力も可能

| File Name   | Size      | Time             | Temperature(°C) | Humidity(%) | Dewpoint(°C) | HeatIndex(°F) |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 201601A.CSV | 222.26 KB | 2016/01/19 17:52 | 78.8            | 1           | -29.7        | 78.8          |
| 201601A.CSV | 383.35 KB | 2016/01/19 17:57 | 78.8            | 1           | -29.7        | 78.8          |
| 201601A.CSV | 200.17 KB | 2016/01/19 18:02 | 79.0            | 1           | -29.6        | 79.0          |
| 201601A.CSV | 137.11 KB | 2016/01/19 18:08 | 77.5            | 8           | 11.7         | 77.5          |
| 201601A.CSV | 129.68 KB | 2016/01/19 18:13 | 77.5            | 8           | 11.7         | 77.5          |
| 201601A.CSV | 67.97 KB  | 2016/01/19 03:03 | 77.4            | 8           | 11.5         | 77.4          |
| 201601A.CSV | 1.89 KB   | 2016/01/19 18:24 | 77.2            | 9           | 14.0         | 77.2          |
| 201601D.CSV | 0.24 KB   | 2016/01/19 18:02 | 75.6            | 12          | 18.4         | 75.6          |
| 201601D.CSV | 0.24 KB   | 2016/01/19 18:07 | 75.4            | 12          | 18.2         | 75.4          |
| 201601D.CSV | 0.24 KB   | 2016/01/19 18:12 | 75.2            | 13          | 21.0         | 75.2          |
| 201601D.CSV | 0.24 KB   | 2016/01/19 18:17 | 75.0            | 13          | 20.8         | 75.0          |
| 201601D.CSV | 0.24 KB   | 2016/01/19 18:22 | 75.0            | 14          | 22.6         | 75.0          |
| 201601D.CSV | 318.51 KB | 2016/01/19 18:27 | 74.8            | 13          | 26.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 15.76 KB  | 2016/01/19 19:32 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 16.38 KB  | 2016/01/19 19:37 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 16.53 KB  | 2016/01/19 19:42 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 16.50 KB  | 2016/01/19 19:47 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 16.51 KB  | 2016/01/19 19:52 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601C.CSV | 102.19 KB | 2016/01/19 19:57 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601D.CSV | 100.66 KB | 2016/01/19 20:02 | 74.8            | 13          | 20.8         | 74.8          |
| 201601D.CSV | 99.60 KB  | 2016/01/19 20:07 | 74.7            | 14          | 22.3         | 74.7          |
| 201601D.CSV | 86.26 KB  | 2016/01/19 20:12 | 74.7            | 14          | 22.3         | 74.7          |
| 201601D.CSV | 73.76 KB  | 2016/01/19 20:17 | 74.7            | 14          | 22.3         | 74.7          |
| 201601D.CSV | 18.68 KB  | 2016/01/19 20:22 | 74.7            | 14          | 22.3         | 74.7          |
| 201601D.CSV | 18.68 KB  | 2016/01/19 20:27 | 74.5            | 14          | 22.3         | 74.5          |
| 201601D.CSV | 18.68 KB  | 2016/01/19 20:32 | 74.5            | 14          | 22.3         | 74.5          |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 液晶本体    | 幅11.5×高さ8.2×奥行4 (cm)            |
| ワイヤレス子機 | 幅4×高さ12×奥行1.8 (cm)              |
| 使用温度範囲  | 約-40～60℃                        |
| 使用湿度範囲  | 約10～99%                         |
| 機能      | データ自動記録                         |
|         | 異常値アラーム機能                       |
| 使用電源    | 液晶 AC100V                       |
|         | ワイヤレス子機 アルカリ乾電池 単3型×2本 / 台 (別売) |

『HACCP 認証申請サポート』 詳しくはお問い合わせください

お問い合わせ

株式会社ジオソリューションズ  
TEL 0120-68-1567 FAX 06-6136-1575  
〒530-0041 大阪市北区天神橋3-5-3 ジオ南森町ビル  
E-mail: info@geo-s.co.jp

